



|         |                    |                       |                          |
|---------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
| メーカー名   | (株) コメットカトウ        |                       |                          |
| 製品名     | ガステーブル             |                       |                          |
| 型式      | DX2-1260T          |                       |                          |
| 寸法 (mm) | 幅                  | 奥行                    | 高さ                       |
|         | 外形                 | 1200                  | 600                      |
| 本体高さ調整幅 | 835~870mm          |                       |                          |
| 接続      | ガス                 | 20A(めねじ)              |                          |
|         | 電気                 | 単相100V 50/60Hz        | 接地付きコンセント <sup>(注)</sup> |
| ガス消費量   | 13Aガス              | 37.2kW (32,000kcal/h) |                          |
|         | LPガス               | 37.2kW (2.67kg/h)     |                          |
| 定格消費電力  | 6W                 |                       |                          |
| 本体重量    | 110kg              |                       |                          |
| 安全装置    | 立消え安全装置 (フレームロッド式) |                       |                          |
| 点火方式    | 連続スパーク方式           |                       |                          |

| No | 品名           | 材質           | 備考            |
|----|--------------|--------------|---------------|
| 1  | φ100一重バーナ    | 鋳鉄           | 4,000kcal/h   |
| 2  | しる受 (小)      | SUS430 t1.2  |               |
| 3  | ごとく (小)      | 鋳鉄           | 塗装240×300     |
| 4  | バックガード       | SUS430 t1.2  | No.4          |
| 5  | ごとく (大)      | 鋳鉄           | 塗装330×400     |
| 6  | しる受 (大)      | SUS410 t0.4  |               |
| 7  | φ180二重バーナ    | 鋳鉄           | 12,000kcal/h  |
| 8  | 前トップ板        | SUS430 t1.5  | No.4          |
| 9  | トップバーナコックツマミ | 66ナイロン       |               |
| 10 | 前化粧板         | SUS430 t0.8  | No.4          |
| 11 | 油受           | SUS430 t0.6  | 化粧SUS430 No.4 |
| 12 | 脚パイプ         | SUS430T t1.2 |               |
| 13 | 下棚           | SUS430 t0.8  |               |
| 14 | 調節脚          | SUS304 他     |               |
| 15 | 横板           | SUS430 t0.8  | No.4          |
| 16 | 後板           | SUS430 t1.0  |               |

注) 1.仕様及び外観を改良のため、予告なく変更することがあります。  
 2.ガス機器を設置する際は可燃構造壁から側面20cm以上、背面25cm以上、上面100cm以上の離隔距離を確保し、床は不燃構造として下さい。



現場名

名称 ガステーブル

縮尺 1/10(A3)

変更記事

コード

型式 DX2-1260T

日付 2022/5/16/2

ガス消費量LPのみ修正

担当 堀田

DX2-1260T